



## Sirafan Speed SNABBDESINFEKTION - UTAN EFTERSKÖLJNING

Sirafan Speed är ett snabbdesinfektionsmedel i färdig brukslösning, utan eftersköljning, med en bredspektral effekt på bakterier, svamp och höljeförsett virus. Den synergistiska effekten av av de aktiva ämnena ger en snabbverkande desinfektion av alla ytor med livsmedelskontakt som t.ex beredningsbord och skärmaskiner. Eftersköljning är inte nödvändig om behandlade ytor har torkat före kontakt med livsmedel, produkten dunstar snabbt och lämnar inga rester.

**Användningsområde:** För ytor som kommer i kontakt med livsmedel t.ex diskar, buffé-vagnar och köksutrustning, även handkontaktytor som dörrhandtag och strömbutare.

- **Hygieniskt** - Efterlämnar ytan skinande och utan ränder.
- **Säkert** - Bredspektral desinfektion som förhindrar korskontamination och förbättrar livsmedelssäkerheten inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin.
- **Effektivt** - Snabb desinfektionseffekt - utan eftersköljning.



### ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION



### INSTRUKTIONER

- 1 Kontrollera hygienplanen och produktetiketten för detaljerad användningsinformation.
- 2 Brandfarlig produkt. Spraya inte mot öppen eld, glödande föremål eller mot heta ytor.
- 3 Koppla ur all elektrisk utrustning innan användning.
- 4 Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid användning.
- 5 Spraya på ytan som skall desinficeras.
- 6 Våttorka ytan med en ren och torr trasa.
- 7 Låt produkten verka angiven kontakttid:
  - EN 1276, 30 sekunder
  - EN 1650, 30 sekunder
  - EN 13697, 2 minuter
  - Murine Norovirus - 10 minuterLåt lufttorka. Ingen eftersköljning behövs.

### INFORMATION

100 g vätska innehåller:  
35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol  
**Använd desinfektionsmedel försiktigt. Läs alltid etikett och produktinformation innan användning.**  
Endast tömda och tillslutna förpackningar får kastas.  
**Endast för professionell användning.**

### SÄKERHET

Undvik kontakt med alla typer av antändningskällor.  
För ytterligare information och säkerhetsinstruktioner, se etikett och säkerhetsdatablad.

### LAGRING

Lagras i tillsluten originalförpackning mellan -5° och 40°C.

### FÖRPACKNING

6 x 750 ml flaskor med spraypistol